

品番：EA764AC-32

品名：0.5m USBケーブル(C-A/3.1対応)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,470円(税抜) / 2,717円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,470円(税抜) / 2,717円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/29 00:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1891ページ | | |



USB タイプC-A のUSB3.2/3.1 Gen2ケーブル 0.5m ブラック USB認証取得品

仕様

| | | | |
|--------|-------------------|----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU31-CA05 |
| ケーブル長 | 約0.5m(コネクタの長さも含む) | 対応機種 | 各社パソコン、USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器、各社タブレット・スマートフォン |
| 重量(g) | 25 | カラー | ブラック |
| ケーブル直径 | 約4.5mm | 線材規格(UL) | UL2725 |

USB 3.2/3.1/3.0搭載(USB Aコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。

USB 3.2 Gen2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。

USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。

コネクタの表・裏を気にせず使えるUSB Type-Cコネクタを採用しています。

データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。

錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| コネクタ形状 | USB(C)オス-USB(A)オス | |
| 外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。 | | |
| 耐振動・耐衝撃性にも優れています。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.