

品番：EA764AC-37A

品名：2.0m USBケーブル(C-B/2.0対応)



販売価格	2,710円(税抜)／2,981円(税込)			
カタログ価格	2,710円(税抜)／2,981円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/20 02:57現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1930ページ			



USB タイプCとUSB2.0 BコネクタのUSB2.0ケーブル 2m ブラック USB認証取得品

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-CB20
コネクタ形状	USB(C)オス-USB(B)オス	ケーブル長	約2.0m(コネクタの長さも含む)
対応機種	各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacBook、MacBook Pro シリーズ、各社タブレットなど	カラー	ブラック
ケーブル径	約3.2mm	線材規格	UL2725
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB2.0 B端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。			
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。			
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)			
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。			
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.