

品番：EA764AC-3A

品名：3.0m USBケーブル(ABタイプ)



販売価格	1,510円(税抜)／1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜)／1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1889ページ		



有害物質の発生の元となる塩素などのハロゲン系元素や人体に害を及ぼす危険のある鉛成分を排した、環境対応USB2.0ケーブルです

仕様

メーカー	エレコム	型番	USB2-ECO30
コネクター形状	USB (A) オス-USB (B) オス	長さ	3.0m
色	黒	対応機種	USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器
規格	USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 認定	対応転送速度	480Mbps
プラグメッキ仕様	金メッキ		
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。			
USB (Aタイプ) のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB (Bタイプ) のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。			
燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用			
60度傾斜試験 (JIS C 3005) に合格する難燃性を有しています。			
被覆にPE、EVAを主成分とした素材を使用しているので、重金属を含みません。			
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。			
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。			
パッケージを簡素化して環境に配慮。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。			

USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ送信に対応しています。
(※使用する機器および接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。)

外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線)

従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

代替品



品番 EA764AC-8C
コメント 裏表差し込み可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.