

品番：EA764AC-48

品名：USBケーブル2m(A-C/2.0対応/温度検知)



販売価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
カタログ価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



自動で電流を遮断するブレーカー搭載のUSBケーブル

### 仕様

コネクタ形状	USB-Aオス - USB Type-Cオス	長さ	2m※コネクター含まず
太さ	約4.2mm	カラー	ホワイト
対応機種	USB-Aポート搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど	規格	Hi-Speed USB (USB2.0)
対応転送速度	最大480Mbps ※理論値	対応電圧/電流	最大5V/3A(15W)
安心と使いやすさを両立! 異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知し、自動で電流を遮断するブレーカーを搭載 (Thermal Protection for Cable搭載)			
なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用			
AC充電器やモバイルバッテリー、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、USB Type-Cポート搭載の機器同士を接続して、充電やデータ転送可能			
最大480Mbpsの高速データ転送が可能			
USB2.0(Hi-Speed)対応			
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能。※USB Power Delivery非対応			
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用			

安全性を高める難燃性の素材を使用

規格や対応電力などの印字付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.