

品番：EA764AC-70

品名：0.2m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)



販売価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 17:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1927ページ		



表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用
高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル

仕様

メーカー	エレコム	型番	MPA-AMB2U02BK
コネクタ形状	USB A(オス)-micro USB(オス)	長さ	0.2m
カラー	ブラック	対応機種	USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格	USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠	転送速度	480Mbps
外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。			
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。			
パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 ※パソコンとの接続時は超急速充電できません。			
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。			
電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。			
USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。			

microBコネクタには、表裏がわかりやすく、抜き差ししやすい台形コネクタを採用しています。

代替品



品番 EA764AC-70AA

コメント 同 0.8m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.