

品番：EA764AC-85

品名：1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル



販売価格	6,260円(税抜) / 6,886円(税込)		
カタログ価格	6,260円(税抜) / 6,886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/22 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCHD10
カラー	ブラック	規格	DisplayPort Altモード/HDMI 2.0 準拠
ケーブル長	約1m	ケーブル直径	約4.8mm
最大解像度	3840×2160(4K60Hz対応)	対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)
コネクタ	USB(C)オス-HDMIオス		

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。

USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz

代替品

	<p>品番 EA764AC-85A</p> <p>コメント 型番・JANコード変更</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.