

品番：EA764AC-91

品名：3.0m TypeC-DVI変換ケーブル



販売価格	7,510円(税抜) / 8,261円(税込)		
カタログ価格	7,510円(税抜) / 8,261円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1893ページ		



DisplayPort AltモードのUSB Type-CのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCDVA30
サイズ	DisplayPortコネクタ部/約W12.3×D30×H6.5mm※コネクタシェルを除く DVIコネクタ部/約W39×D53.8×H15.4mm※コネクタシェルを除く	カラー	ブラック
ケーブル長	約3m(コネクタの両端含む)	ケーブル径	約4.5mm
準拠規格	DisplayPort Altモード Ver.1.2	ケーブル規格	UL2725
DVI出力	最大1920×1200(Wide) / 1920×1080(フルHD)	ケーブル被覆材質	PVC
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)	コネクタ	USB(C)オス-DVI24pinオス

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDVI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-Cポート搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

DisplayPort AltモードのUSB Type-CのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル

代替品



品番 EA764AC-90

コメント 違い:2m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.