

品番 : EA764AC-93

品名 : 1.5m TypeC-DispalyPort変換ケーブル



販売価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
カタログ価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1933ページ		



USB Type-C DispalyPort変換アダプタケーブル双方向対応 1.5m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCDPR15
重量(g)	60	カラー	ブラック
ケーブル長	約1.5m	ケーブル径	約4.9mm
パッケージサイズ	W80×D25×H210mm	準拠規格	DisplayPort Altモード Ver.1.4準拠
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、 MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C) ポートを持つ機種)	コネクタ	USB(C)オス-DisplayPort

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニター、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。

USB Type-C DispalyPort変換アダプタケーブル双方向対応 1.5m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.