

品番：EA764AC-94

品名：3.0m TypeC-DispalyPort変換ケーブル



販売価格	9,390円(税抜) / 10,329円(税込)		
カタログ価格	9,390円(税抜) / 10,329円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1892ページ		



USB Type-C DisplayPort変換アダプタケーブル双方向対応 3m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCDPR30
重量(g)	105	カラー	ブラック
規格	DisplayPort規格認証取得品	ケーブル長	約3m(コネクタ両端)
ケーブル径	約4.9mm	準拠規格	DP altモード/DisplayPort Ver. 1.4
ケーブル規格	UL20276	対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)
コネクタ	USB(C)オス-DisplayPort		

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニター、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応です。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.