品番: EA764AC-97

品名: 3.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル



販売価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)				
カタログ価 格	6,770円(税抜)/7,447円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/26 14:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1933ページ				



USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz対応

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCDP30
カラー	ブラック	ケーブル長	約3m
ケーブル径	約4.8mm	パッケージサイズ	W90×D48×H210mm
準拠規格	DisplayPort Altモード Ver.1.2	対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、 MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)
最大解像度	3840×2160(4K60Hz対応)	コネクタ	USB(C)オス-DisplayPortオス

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。

USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz対応

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.