

品番：EA764AD-107

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(マグネット付)



販売価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
カタログ価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



強力マグネットとトップポートで頻繁な抜き挿しに便利

USB2.0の10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したマグネット付きの4ポートUSB3.0ハブ

仕様

メーカー	エレコム	型番	U3H-T405BBK
ポート数	4ポート	インターフェイス	USB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェイス接続時はUSB1.1互換で動作)
カラー	ブラック	対応OS	Windows 11/10/8.1/8/7(SP1) /Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 /macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5 /10.8~10.8.3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
サイズ	112×32×22(H)mm(ケーブルを除く)	重量	90g
ケーブル長	30cm(コネクタを除く)	コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート): USB A(オス)、 USB機器側(ダウンストリームポート): USB A(メス)×4
最大転送速度(理論値)	USB3.0スーパースピード:5Gbps USB2.0ハイスピード:480Mbps	電源方式	バスパワー

	USB1.1フルスピード:12Mbps		
供給可能電流	USB3.0接続時:4ポート合計720mA 以内(各ポート180mA未満) USB2.0接続時:4ポート合計400mA 以内(各ポート100mA未満)	動作環境	温度5~40℃ 湿度30~80%(結露なきこと)
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。			
抜き差ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広いUSB機器を接続するのに便利です。			
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。			
理論値上USB3.0の転送速度はUSB2.0の約10倍で、大容量データ転送に最適です。			
お手持ちのパソコンがUSB2.0/1.1の場合でも使えます。将来USB3.0対応パソコンに買い換えてもそのまま使えます。			
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。			
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。			
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。			
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.