

品番：EA764AD-111

品名：[2+1ポート] USB3.0ハブ(Type-C/カードリーダー付)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-5TCPC29GM
〈PC接続端子〉			
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ケーブル長	約10cm	ケーブルタイプ	ケーブル一体型
対応OS	Windows 11・10 macOS (Tahoe) 26, macOS (Sequoia) 15, macOS (Sonoma) 14, macOS (Ventura) 13, macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11 Android 11~15 iOS 17~26 iPadOS 17~26 ChromeOS		
〈USBポート〉			

ポート数	3ポート	最大データ転送速度	5Gbps(理論値)
USB Type-Cメス/USB 2.0	1ポート	USB Aメス/USB 5Gbps	2ポート
供給電流	3000mA(全ポート合計)		
〈カードリーダー〉			
スロット	SDメモリカード microSDカード	対応メディア規格	SDXC、microSDXC
最大対応メディア	SDカード/1TB microSDカード/1TB		
〈電源〉			
電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)	USB PD入力ポート	あり
USB PD最大入力	100W ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。	本体消費電力	10W
最大90W出力対応。ノートパソコンも急速充電できる			
USB A×2、Type-C×1、カードリーダー2種を搭載			
薄さわずか9.3mmの超スリムなUSBハブ、カバンの中にしまいやすいコンパクトサイズなので、出張や在宅ワークなど、移動が多い方に最適			
約10cmの一体型ケーブルが付いており、なくす心配がない一体型			
USB 5Gbpsの高速データ通信に対応			
スタイリッシュで高級感のあるアルミボディ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.