

品番 : EA764AD-203A

品名 : USB2.0 USB切替器(2回路/マグネット付)



販売価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
カタログ価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を共有、スイッチ1つで簡単切替え

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-US22MG
インターフェース	USB仕様Ver 2.0準拠	ポート数	2ポート
通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)	コネクタ形状	USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
切替内容	パソコン2 : 周辺機器1	切替方式	本体切替ボタン
環境条件	動作温度/0°C~40°C 保存温度/0°C~60°C 動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)	サイズ	外寸/W105×D56×H25mm
重量	約82g	セット内容	本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。

USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。

ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。

切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。

接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。

USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。

壁面への取り付けが可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.