

品名：USB2.0 USB切替器(4回路/マグネット付)



販売価格	6,420円(税抜)／7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜)／7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



メーカー	サンワサプライ	型番	SW-US24MG
サイズ	105(W)×56(D)×25(H)mm	重量	90g
インターフェース規格	USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)	切替内容	パソコン4:周辺機器1
コネクタ	USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)	付属品	USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5～12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11
切替方式	本体切替ボタン	環境条件	動作温度/0℃～40℃ 保存温度/0℃～60℃

		動作湿度/湿度0～80%RH(結露なきこと)
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。		
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。		
ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切り替えできます。		
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。		
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。		
接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。		
USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。		
壁面への取り付けが可能です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.