

品番：EA764AD-205

品名：USB2.0 USB切替器(2回路/ハブ /マグ ネット付)

	販売価格	8,200円(税抜)／ 9,020円(税込)		
	カタログ価格	8,200円(税抜)／9,020円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/12 15:09現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を共有、ハブ付き切替器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-US22HMG
対応規格	USB仕様Ver 2.0準拠	コネクタ形状	USB Aコネクタ メス×2(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
切替内容	パソコン2：周辺機器2	切替方式	本体切替ボタン
環境条件	動作温度/0℃～40℃ 保存温度/0℃～60℃ 動作湿度/湿度0～80%RH(結露なきこと)	サイズ	外寸/W105×D56×H25mm
重量	約88g	セット内容	本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V /1A)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5～12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12～10.15

2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
壁面に取り付けが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.