

品番：EA764AD-251

品名：[4ポート] USB 5Gbpsハブ(ロック付)



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1895ページ		



USB-IF認証取得した耐久性に優れた仕様 DINレールへの設置に対応 4ポート

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3HFA04
コネクタ形状	USB A ※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。	インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠 ※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ケーブル長	約1m	ケーブルタイプ	ケーブル着脱
ポート数	4ポート	最大データ転送速度(理論値)	5Gbps
USB Aメス/USB 5Gbps(ポート)	4ポート	供給電流	最大3600mA (全ポート合計/セルフパワー) ※1ポートあたり USB Aポート/最大900mA ※最大供給電流は専用ACアダプタ USB-AC2(別売)を使用した場合
電源供給方式	セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。	環境条件	動作時/温度0℃~60℃、湿度10%~90%(結露なきこと) 保管時/温度-10~70℃、湿度10%~90%(結露なきこと)
サイズ	約W158×D80×H32mm	重量	約383g

セット内容	本体、USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台	ドライバ	不要
対応ACアダプタ	USB-AC2(別売)	MTBF	958000時間
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 ChromeOS ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。		

DINレール取り付けに対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)4ポートのUSBハブです。

USB-IFの認証を取得しています。

9V~40Vの幅広い電源に対応しています。

ESD保護機能(20K)付きです。

EMC EN 55032/55035規格に適合しています。

約1mのロングケーブルで配線に便利です。

VCCI ClassB取得です。

安心の2年保証です。

※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。

※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.