

品番：EA764AD-401

品名：LAN切替器(2回路)



販売価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



全結線・全回路を物理的にワンタッチ簡単切替え、簡易ファイヤーウォールとしても

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-LAN21
仕様	2回路	インターフェース	RJ-45 メス×3
伝送速度(理論値)	1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ※伝送速度を保証するものではありません	切替内容	2:1又は1:2
動作温度	0～60℃	保存温度	-20～60℃
動作湿度	0～95%(結露なきこと)	材質	ABS樹脂
サイズ	W155×D98×H29.5mm	重量	約160g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ (RJ-45 LANポート搭載機)		

LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)

外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。

＜ご注意＞

※本製品は10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T環境での動作確認はしておりますが、LAN規格(TIA/EIA-568)の製品ではありません。

※LANケーブル中間に切替器を挿入するため、ケーブル試験の結果が満足する値にならない場合があります。

※本製品を使用することで回路中で速度低下が発生する場合がありますが、本製品では速度の保証・対応はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.