

品番：EA764AD-53

品名：[10ポート] USB2.0ハブ(タブレット充電用/ブラック)



販売価格	69,000円(税抜)／ 75,900円(税込)		
カタログ価格	69,000円(税抜)／75,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/09/09 04:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1928ページ		

iPadやタブレットなどの機器を最大10台同時に充電・同期できるUSB2.0 10ポートハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-2HCS10
サイズ(W×D×H)mm	268×102×40	重量(g)	1010
電源	セルフパワー	供給電流	各ポート最大2.4A※/パソコン接続時は最大1.5A
ポート数	10ポート	コネクタ	USB Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)USB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB Aコネクタ メス×1(カスケード)
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS		

iPadやタブレットを最大10台同時に同期・充電できます。
背面にデジチェーン専用のポートを搭載していて、最大3台接続可能です(最大30台の機器を接続可能です。USB-2HCS20と併用して3台接続することはできません)
エコモードスイッチを押せば未使用時、充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。

ACアダプタは外れにくいスクリューロック式です。

付属のL型プレートとネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。

USB2.0のハイスピードに対応した10ポートUSBハブです。※USB1.1規格の環境でも使用することができます。※USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応します。

1ポート当たり最大2.4Aの出力が可能です。※接続機器の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。※パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。

USB充電規格BC1.2に対応しています。

Type-Cポート搭載パソコンとも接続できるType-C接続ケーブル付きです。

＜iPad・iPhone・iPod touchについて＞※iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。

＜Android・Windowsタブレットスマートフォンについて＞※Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。

＜ご購入前にご確認ください＞※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※USBポートとiPad・タブレットを接続するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。※同期と充電を同時に行うことができます。※同期・充電モード時にはエコモードは使用できません。※Type-Cポートしか持たないパソコンと接続する場合は、別途Type-Cケーブルが必要です。対応ケーブルは下記製品ラインナップをご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.