

品番：EA764AD-55

品名：[4ポート] USB3.1ハブ(Type-C/ブラック)



販売価格	7,770円(税抜)／8,547円(税込)			
カタログ価格	7,770円(税抜)／8,547円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/06 01:37現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1936ページ			

USB Type CコネクタにUSB3.1 Gen2機器を接続する超高速USBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH18BK
サイズ(W×D×H)mm	60.4×39.7×9.5	重量(g)	34
ケーブル長	15cm	電源	バスパワー
供給電流	最大880mA(全4ポート合計)	ポート数	4ポート
コネクタ	USB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4(ダウストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)	インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度	10Gbps(USB3.1 Gen2)5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	対応OS	Windows 11・10(64bit/32bit) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15 iPadOS 13～15 Chrome OS
USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応のUSBハブです。			
USB Type-Cコネクタ搭載で、USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。			
USB Aポートが4個付きで合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。			
USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2) (10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。			

薄型で持ち運びに便利なサイズです。

ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

＜ご購入前にご確認ください＞※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps) [理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen1/USB3.1/3.0/2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.2 Gen1/USB3.1/3.0/2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.