

品番：EA764AD-56

品名：[12ポート] USB Type-Cハブ (タブレット充電用/黒



販売価格	120,000円(税抜)／132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜)／132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1928ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-2THCS12
Android・Windowsタブレット・スマートフォンについて	※Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。	iPad・iPhone・iPod touchについて	※iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。 ・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。
おすすめケーブル	iPhone/iPad・・・ライトニング Type-C ケーブル (KB-IPLC10W) android・・・USB2.0 Type-Cケーブル (KU-CC05)	ご購入前にご確認ください	※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1 上位交換)	コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ メス×12(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
サイズ	W268×D102×H40mm(本体のみ)	ポート数	12ポート

	W254×D115×H47mm (ACアダプタ)		
過電流保護機能	内蔵	供給電流	各ポート最大3A ※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。
重量	約1070g	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15、Chrome OS	電源	セルフパワー
備考	過電流保護機能内蔵	付属品	ACアダプタ (DC12V 24A) ×1、 USB2.0 C-Cケーブル (約1.8m) ×1、 L型プレート×2、固定用ネジ×16個

iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。
背面にデジীチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大48台の機器を接続可能です)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。
USB2.0に対応した12ポートUSB Type-Cハブです。 ※USB1.1規格の環境でも使用することができます。
1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。
USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD (Power Delivery) には対応していません。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応です。

代替品

	品番	EA764AD-53
	コメント	仕様確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.