品番: EA764AD-59

品名:[7ポ-ト] USB3.1ハブ(高速転送/USB A/Type-C)



販売価格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)					
カタログ価格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/08/07 07:28現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1936ページ					



USB3.2Gen2対応の超高速7ポートハブ。USBAが4ポート、Type-Cが3ポート付。

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH38BK
<usbハブ></usbハブ>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠(USB Ver3.2 Gen1 (USB 3.1 Gen1/USB3.0)2.0/1.1 上位互換)	通信速度	10Gbps、5Gbps、480Mbps、 12Mbps、1.5Mbps(理論值)
コネクタ	USB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4(ダ ウンストリーム) USB3.2 Gen2 USB Type-Cコネクタ メス×3(ダウンスト リーム) USB3.2 Gen2 Type-C メス (アップストリーム/パソコン接続側)	電源	セルフパワー
供給電流	3700mA(全ポート合計・セルフパワー時)※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。	ポート数(合計)	7ポート
過電流保護機能	内蔵		

<共通仕様>					
ACアダプタ	DC5V 4.0A(ケーブル長/約1.5m)	ケーブル長	1m		
サイズ	約W121×D65×H18mm	重量	約72g		
セット内容	本体、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。		
対応OS	Windows 11・10macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11ChromeOS※ChromeOSの対応 はサンワサプライWEB対応表をご覧く ださい。				

USB3.2 Gen2対応のUSBハブです。

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB Aポートが4個、Type-Cポートが3個付きで7台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。

USB3.2 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。

USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力することができスマホ・タブレットを充電することができます。

安定した動作ができるACアダプタ付きです。<ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値] になります。※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen1/USB3.0 Gen1/USB3.0/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.1 Gen1/USB3.0/2.0の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.