

品番：EA764AD-62

品名：[2ポート+LAN+USB PD] USB3.0ハブ(Type-C)



販売価格	8,900円(税抜)／9,790円(税込)			
カタログ価格	8,900円(税抜)／9,790円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/11 03:37現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1935ページ			

Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH20BK
サイズ(W×D×H)mm	80×40×14.5	重量(g)	40
ケーブル長	約15cm	電源	セルフパワー/バスパワー※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。
カラー	ブラック<USBハブ>	インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver. 2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ メス×1 (ダウンストリーム/PD 100W対応)USB Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
ポート数	2ポート	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.

		15、Mac OS X 10.11 iPadOS 13～15 Chrome OS
Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ		
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。		
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。		
USBをLANポートに変換できるので、有線でLANを接続したいときに最適です。		
ギガビットのLANに対応しています。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)ハブ2ポート付です。		
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って充電することができます。		
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.