

品番：EA764AD-70A

品名：[4ポート] USB3.0スリムハブ(Type-C)



販売価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/01 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH25SN
ポート数	4ポート	インターフェイス	USB3.2/2.0/1.1、Gen1
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 Chrome OS iPadOS 13~15	サイズ	104(W)×20(D)×8(H)mm
重量	28g	電源	バスパワー
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 / USB3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 / USB3.0) Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)
コネクタ形状(PC接続側)	USB Type-C	供給電流	830mA 最大(全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
PD対応	非対応	ケーブル長	60mm

USB Type-CコネクタにUSB A機器を4台接続する超スリムUSBハブ

高級感のあるアルミボディです。

超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]の転送速度に対応しています。

<ご購入前にご確認ください>

※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (5Gbps) [理論値]になります。

※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。

※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。

※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB3.2 Gen2には対応していません。

※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.