

品番：EA764AD-78A

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(マグネット固定式)



販売価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/03 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H418BKN
ポート数	4ポート	インターフェイス	USB3.2/2.0/1.1、Gen1
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、OS X 10.8 ChromeOS	サイズ	71 (W)×35 (D)×14 (H) mm
重量	30g	電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。
通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps (理論値)	コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウンストリーム/PC接続側) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) マイクロBコネクタ メス×1 (アップストリーム)
供給電流	最大900mA (全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	ケーブル長	0.5m
ACアダプタ	DC5V 3A ケーブル長/約1.5m	付属品	取扱説明書、ACアダプタ (DC5V 3A)

		ケーブル長/約1.5m)、USB接続ケーブル0.5m
マグネットでしっかり固定できるセルフパワーUSB3.1 4ポートハブ		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 4ポートのUSBハブです。		
セルフパワー、バスパワー両用タイプです。		
安定した動作ができるACアダプタ付きです。		
サイドに1ポートあるので幅広いUSB機器を接続しやすいです。		
USB3.2なのに超コンパクトです。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。		
《ご注意》 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.