

品番：EA764AD-79

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(マグネット固定式/バスパワー)



販売価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)			
カタログ価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 20:25現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

マグネットでしっかり固定できるUSB3.1 4ポートハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H417BK
サイズ(W×D×H)mm	71×35×14	重量(g)	30
電源	バスパワー	インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver. 2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)	ポート数	4ポート
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS		

マグネットでしっかり固定できるUSB3.1 4ポートハブ
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 4ポートのUSBハブです。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器を接続しやすいです。
超コンパクトサイズです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・理論値)に対応しています。＜ご購入前にご確認ください＞ ※USB 2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)はUSB-IF (USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※USB3.1 Gen2には対応していません。

代替品

	品番 EA764AD-84 コメント 変更点:JANコード
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.