

品番：EA764AD-80A

品名：[4ポート] USB3.2ハブ(マグネット固定式/1m)



販売価格	4,490円(税抜)／4,939円(税込)		
カタログ価格	4,490円(税抜)／4,939円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/07 15:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1936ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H405BKN
ポート数	4ポート	インターフェイス	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0 /1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15 Chrome OS	サイズ	28(W)×107(D)×22.3(H)mm
重量	80g	カラー	ブラック
ケーブル長	1m	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
電源	セルフパワー・バスパワー	コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム) microUSB メス×1 (給電専用ポート)

マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。
microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。
ケーブル長1mのロングケーブル付きです。
セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)はUSB-IF (USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.