

品番：EA764AD-87A

品名：[2+1ポート] USB2.0+3.0 コンボ ハブ (カードリーダー付)



販売価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/14 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1934ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3HC316BKN
ポート数	3ポート	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載/パソコン ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェイス	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0 /1.1上位互換)	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、 Mac OS X 10.6～10.11、 Chrome OS
サイズ	110(W)×36(D)×10(H)mm	重量	42g
電源	バスパワー	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) USB 2.0 Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)
カラー	ブラック	ケーブル長	約15cm
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)	スロット	SDメモリーカード、microSDカードスロット×1
供給電流	最大800mA (全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品		

	の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。		
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) が必要ない機器と併用するのに最適です。		
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 ※カードリーダーはUSB2.0の速度です。		
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。		
SDXCメモリーカード (UHS-I・UHS-II) 512GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 512GBにも対応しています。※UHS-I・IIの転送速度には対応していません。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。※USB3.1 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。		
AC電源不要のバスパワータイプです。		
Windows&Mac両対応です。 <ご購入前にご確認ください> ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) の規格値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が800mA以内の場合に限り使用可能です。 ※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.