

品番：EA764AD-89

品名：[20ポート] USB5Gbpsハブ（タブレット充電用）



販売価格	266,800円(税抜) / 293,480円(税込)		
カタログ価格	266,800円(税抜) / 293,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1876ページ		



USB Type-CのiPadやタブレットを最大20台同時にPD充電・同期できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-5TCPS20
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠
ケーブル長	約1.8m	ケーブルタイプ	ケーブル着脱
USBポート数	20ポート	最大データ転送速度 (理論値)	5Gbps
USB Type-Cメス/USB 5Gbps	20ポート	供給電力	最大27W (1ポートあたり) ※PD非対応機器は最大2.4A (パソコン接続時は1.5A) になります。
電源供給方式	セルフパワー	動作温度	0~40℃ ※結露なきこと
動作湿度	0~80% ※結露なきこと	セット内容	取扱説明書、ACアダプタ (DC19V・15.75A)×2、電源ケーブル×2、L型プレート×2、USB5Gbpsケーブル (C-Cケーブル)、固定用ネジ16個
ACアダプタ	付属	サイズ	約W268×D102×H40mm (本体の)

	DC19V 15.75A(300W)		み) W254×D116×H47mm(ACアダプタ)
重量	約1.13kg	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11		

iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。

背面にデジチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です。(最大40台の機器を接続可能です。)

エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。

ACアダプターは外れにくいロック式です。

付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。

USB 5Gbpsに対応した20ポートUSB Type-Cハブです。

PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。

※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。

※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。

USB 5Gbps(3.2Gen1)の規格に対応しています。

iPad・iPhone・iPod Touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。

※この機能を使用するには、Windowsの場合は「iTunes」、Macの場合は「iTunes」または「Apple Configurator」が必要です。

Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。

※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。

※接続する機器によって充電方式が異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.