

品番：EA764AD-90A

品名：[7ポート] USB2.0ハブ(一括スイッチ付)



販売価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1893ページ		



スイッチ付でオン・オフを一括管理!超コンパクトな7ポートUSBハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-2H702BKN
ポート数	7ポート	インターフェイス	USB2.0/1.1
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15、OS X 10.8～10.11、Mac OS X 10.4～10.7 Chrome OS	サイズ	25(W)×103(D)×19(H)mm
重量	45.5g	電源	セルフパワー/バスパワー
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	供給電流	最大1900mA(全ポート合計/セルフパワー時) 最大400mA(全ポート合計/バスパワー時) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ケーブル長	約30cm		

全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付きです。

超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。

パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。

サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。

セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。

USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。

<ご購入前にご確認ください>

※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。バスパワーモードで使用する場合は7ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.