品番: EA764AD-93A

品名:[4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付)



販売価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)				
カタログ価 格	7,800円(税抜)/8,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 16:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1935ページ				

















仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-HUB225GBKN
ポート数	4	インターフェイス	USB2.0
コネクタ	アップストリーム側:MiniUSB B メ スx1 ダウンストリーム側:USB Type-A メスx4	電源	セルフパワー、バスパワー用
サイズ	83(W)×34(D)×15(H)mm	重量	33g
ケーブル長	1.8m	カラー	ブラック
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論 値)	供給電流	バスパワー時:最大350mA(全ポート 合計) セルフパワー時:最大500mA(1ポート あたり)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10. 15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライ WEB対応表をご覧ください。	付属品	ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8 m)

USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。

1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。

USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。

USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。

ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。

<注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>
</p>

マグネット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.