

品番：EA764AD-93A

品名：[4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付)



販売価格	7,710円(税抜)／8,481円(税込)		
カタログ価格	7,710円(税抜)／8,481円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1893ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-HUB225GBKN
ポート数	4	インターフェイス	USB2.0
コネクタ	アップストリーム側:MiniUSB Bメス×1 ダウンストリーム側:USB Type-Aメス×4	電源	セルフパワー、バスパワー用
サイズ	83(W)×34(D)×15(H)mm	重量	33g
ケーブル長	1.8m	カラー	ブラック
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	供給電流	バスパワー時:最大350mA(全ポート合計) セルフパワー時:最大500mA(1ポートあたり)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、OS X 10.8～10.11、Mac OS X 10.0～10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。	付属品	ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)

USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。

1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。
USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。
USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。
ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 ＜注意事項＞※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。＜一般的に、バスパワー（ACアダプタを使用しない）のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください＞
マグネット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.