

品番：EA764AD-99

品名：[2ポート] USB2.0ハブ(手元延長用/1.5m)



販売価格	1,980円(税抜)／2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜)／2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 15:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ワイヤレスキーボード・マウスのレシーバーやUSBフラッシュの使用に最適な手元延長用2ポートUSBハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-2H215BK
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードのレシーバーなどを電波が受信しやすいよう手元に設置するのに便利な手元延長用2ポートUSBハブです。			
机にしっかりと固定できる両面テープ付です。			
ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。 <ご購入前にご確認ください>※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。			
サイズ(W×D×H)mm	39×72×32	重量(g)	58
電源	バスパワー	カラー	ブラック
コネクタ	アップストリーム側:USB Type-A オス x1 ダウンストリーム側:USB Type-A メス x2	インターフェース規格	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	ポート数	2
インターフェイス	USB2.0	対応OS	Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)

			macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11
電源(供給電流)	バスパワー:最大400mA(全ポート合計)	サイズ	39(W)×72(D)×32(H)mm
ケーブル長	1.5m		
ケーブルが長くUSBポートを手元に延長できます。			
机にしっかりと固定できる両面テープ付き			

代替品

	品番	EA764AD-99A
	コメント	違い: サイズ、ポート数

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.