

品番：EA764AE-27

品名：4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(4分配)



販売価格	40,500円(税抜) / 44,550円(税込)		
カタログ価格	40,500円(税抜) / 44,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-HDRSP4
コネクタ形状	入力:HDMI タイプA(19pin)メス×1 出力:HDMI タイプA(19pin)メス×4	分配数	4
サイズ	197(W)×80(D)×25(H)mm	重量	564g
最大表示解像度	4K2K(4096×2160)	主な対応解像度	4096×2160 60Hz(4)
付属品	ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMI ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保 証書		

最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。

1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま4台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクターなど)に同時に分配出力できます。

4K2K(4096×2160)60Hz 解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。

ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式です。

Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。

HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。

HDMIケーブル(1.8m)を1本同梱しています。

<ご注意> ※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。HDMI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.