

品番 : EA764AE-28

品名 : 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配)



販売価格	96,000円(税抜)／105,600円(税込)		
カタログ価格	96,000円(税抜)／105,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1940ページ		



最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-HDRSP8
コネクタ形状	入力:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力:HDMI タイプA(19PIN)メス×8	分配数	8
サイズ	432.4(W)×154(D)×44(H)mm	重量	2200g
最大表示解像度	4K2K(4096×2160)	主な対応解像度	4096×2160 60Hz(4
付属品	ACアダプタ(DC 5V/4A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、ACコード(アダプタ用)、ゴム足、サーバーラック取り付け金具、取扱説明書、保証書		

最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。

1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクターなど)に同時に分配出力できます。

4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要がありますので、あらかじめご注意ください。

高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。

ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式です。

Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。

HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。

HDMIケーブル(1.8m)1本同梱しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.