

品番：EA764AE-31

品名：4K2K/60Hz対応 HDMI分配器(2分配)



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



最大4K2K(4096×2160)60Hz解像度のHDMI出力に対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-UHDSP2
分配内容	2分配	最大表示解像度	4K2K(4096×2160)
主な対応解像度	4096×2160 60Hz(4:2:0) 4096×2160 30Hz(4:4:4) 3840×2160 60Hz(4:2:0) 3840×2160 30Hz(4:4:4) 1920×1200 60Hz 1920×1080 60Hz	データレート(最大)	3.4Gbit/s
ピクセルクロック(最大)	340MHz	入力DDC信号	5V
HDCP	HDCP1.4対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している 必要があります。	3D映像	対応
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19pin)メス ×1 出力用/HDMI タイプA(19pin)メス ×2	消費電力	2W
環境条件	稼働温度0~50℃・稼働湿度80%以下(結露なきこと) 保存温度-20~60℃・保存湿度80%以下(結露なきこと)	材質	スチール

信号方式	TMD5シングルリンク	サイズ	W120×D80×H25mm
重量	360g	付属品	ACアダプタ(DC 5.3V/2.4A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター など)に同時に分配出力できます。			
4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。			
※4K2K解像度出力は下記解像度・周波数・色フォーマットのみに対応します。 4096×2160 60Hz(4:2:0) 4096×2160 30Hz(4:4:4) 3840×2160 60Hz(4:2:0) 3840×2160 30Hz(4:4:4)			
ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式です。			
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。			
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)1.4 対応製品です。			
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。			
HDMIケーブル(1.8m)1本同梱です。			
※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。			
※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。HDMI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。			
※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。			
※スカパー4K対応プレミアムサービスチューナーFMP-X7Aには対応していません。(FMP-X7Aの使用条件であるHDMI2.0規格とHDCP2.2の両条件を満たしていないため)			
※本製品は4K出力対応のHDMI分配器ですが、全ての機器の4K信号分配出力には対応しておりません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.