

品番：EA764AE-40

品名：[2ポート] パソコン切替器



販売価格	7,110円(税抜)／7,821円(税込)		
カタログ価格	7,110円(税抜)／7,821円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1906ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KM2UU
対応OS	Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11 Linux(CentOS、Ubuntu、open SUSE)	インターフェイス	周辺機器側:キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1 パソコン側:USB Aコネクタオス×2 (マウス用と共用)
最大接続PC台数	2台	切替方式	ホットキー
サイズ	78(W)×72(D)×24.4(H)mm	重量	120g
ケーブル長	0.9m	対応キーボード	USBキーボード ※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。

			キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Bluetoothキーボードは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
対応マウス	USBマウス ※Bluetoothマウスは非対応です。	対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
動作時温度・湿度	温度/0～40℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	保存時温度・湿度	温度/－20～60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
消費電力	動作電圧-USBポートから電源供給 DC+5V 消費電流/58mA(最大)		
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。			
切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScroll Lock)を2回押すだけの簡単操作です。瞬時にもう片方のパソコンへ切り替えができます。			
キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。			
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。			
マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。			
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。			
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。			
<ご注意> ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.