

品番：EA764AE-42

品名：パソコン切替器(DisplayPort)



販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを、2台のパソコンで切り替えて使用ができるKVM切替器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2DPUUS
最大PC接続台数	2台	切替方式	本体ボタン切替
主な対応解像度	4096×2160(60Hz、4:4:4) 3840×2160(60Hz、4:4:4) 1920×1080p(24/25/30/50/60Hz) 1920×1080i(50/60Hz) 1280×720p(50/60Hz) 720×576p(50Hz) 720×480p(60Hz)	インターフェース	【PC側】 ディスプレイ/DisplayPortメス×2 USB2.0 Bコネクタメス×2 【周辺機器側】 ディスプレイ/DisplayPortメス×1 キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1 マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1
電源	USBポートから電源供給	消費電流	最大150mA
DisplayPort規格	DisplayPort 1.2	HDCP	HDCP2.3(パススルー)
動作温度・湿度	温度/5℃～45℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)	保管温度・湿度	温度/0℃～45℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズ	142.3(W)×55(D)×21(H)mm	重量	約194g
付属品	パソコン接続用DisplayPortケーブル	対応OS	Windows 11・10・8.1・8

	(1.5m)×2 パソコン接続用USBケーブル(1.0m) ×2 専用給電ケーブル(1.0m)×1 取扱説明書(保証書付き)		macOS (Tahoe) 26、macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン Apple Macシリーズ (USB Aコネクタ メスDisplayPort出力 を持つ機種)	対応機種※注意事項	※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。 ※BIOSでの動作については動作保証対象外です。 キーボード/USBキーボード ※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Bluetoothキーボードには非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 マウス/USBマウス ※Bluetoothマウスには非対応です。 ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。
本体のボタン一つで、誰でも簡単に切替が可能。			
4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度までに対応。美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。			
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプ。多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応。			
ソフトウェアのインストールが不要。接続するだけで切り替えて使用することができます。			
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するため、ACアダプタが不要。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。			
DisplayPort切替器としての利用も可能。※キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.