

品番：EA764AE-62

品名：パソコン自動切替器(PS/2・USB両対応)



販売価格	78,800円(税抜) / 86,680円(税込)		
カタログ価格	78,800円(税抜) / 86,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1898ページ		



PS/2接続とUSB接続の両方に対応したデュアルインターフェース対応のパソコン自動切替器(8ポート)

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM8UP
インターフェース	【パソコン用】オールインワンコネクタ / SPDB18ピン(メス)×8※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化 【コンソール側】オールインワンコネクタ / SPDB18ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化	切替方式	本体セレクトスイッチ切替、ホットキー切替、OSD切替、オートスキャンモード切替
電源	ACアダプタ(DC 5.3V/2.4A)	消費電流	460mA(最大)
消費電力	2.44W(最大)	環境条件(結露なきこと)	動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下 保管時/温度 -20~60℃、湿度 80%以下
サイズ	W433×D160×H44mm	重量	1890g
付属品	ACアダプタ(5.3V/2.4A)×1、コンソール接続用専用ケーブル(0.27m)×1、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、取扱説明書、保証書、グラウンド線(接地線/約1.2m)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4	対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタメス、HD(3WAY) 15pinディスプレイコネクタを持つ機種
対応キーボード	USBキーボード※Bluetoothキーボード	対応マウス	PS/2マウス、USBマウス※Bluetoothマウス

	ドには対応していません。※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。※キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能については本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、タッチパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。		ウスには対応していません。
対応ディスプレイ	マルチスキャンディスプレイ(アナログRGBディスプレイ)※ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。※解像度2048×1536ドットまで表示可能です。※DDC2Bに対応しています。	対応OS	Windows 11・10(64bit/32bit)・8.1(※1)・8(64bit/32bit)(※1) Windows Server 2003/2003(R2)、2008/2008(R2)、2012/2012(R2)、2016、2019、2022 Windows XP・2000(Professional/Server/Advanced Server)・Me・98SE Linux(CentOS, uBuntu, OpenSUSE) macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 ※1 通常のマウス操作、キーボード入力、ディスプレイ表示は問題ありませんが、Windows 10・8.1・8特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」などドライバを要する機能についてはKVMスイッチ経由では対応しません。 ※NEC PC98-NXシリーズ・PC-9801シリーズは動作保証外です。 ※84キーボードやAT規格キーボードには対応していません。 ※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。 ※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。 ※本製品は国内仕様となっており、海外での動作保証、サポートは行っていません。 ※Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
切替器-ディスプレイ間 推奨接続ケーブル	KC-VM07K スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m)KC-V07K ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・0.75m)	切替器-パソコン間専用 接続ケーブル(PS/2接続用)	SW-KLP180N パソコン自動切替器用ケーブル(1.8m)SW-KLP300N パソコン自動切替器用ケーブル(3.0m)SW-KLP600N パソコン自動切替器用ケーブル(6.0m)
切替器-パソコン間専用	SW-KLU180N パソコン自動切替器用	カスケード接続時使用	SW-KLU180N パソコン自動切替器用

接続ケーブル(USB接続用)	ケーブル(1.8m)SW-KLU300N パソコン自動切替器用ケーブル(3.0m)	ケーブル(USB接続用)	ケーブル(1.8m)SW-KLU300N パソコン自動切替器用ケーブル(3.0m)
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。			
高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。			
パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。※本製品にはパソコンとの接続ケーブルは付属されていません。接続コネクタに応じて別途接続ケーブルをご購入ください。			
キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。			
キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。			
Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。			
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。			
ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。			
2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。			
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。			
19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています)			
切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。			
使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。 <OSDとは>※オン・スクリーン・ディスプレイの略でディスプレイ上に出る操作パネルを指します。一般的なディスプレイにも内蔵されている機能で画面の位置やコントラストなどを操作するときを利用する画面と同じものです。サンワプライ製のOSD搭載切替器は切替器本体を操作するOSDがディスプレイ上に表示されます。ドライバのインストールなどは一切必要なく、切替器を接続するだけで使用できます。 <ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.