


品番：EA764AE-71

品名：パソコン自動切替器(アナログディスプレイ用/2:1)



販売価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1899ページ		



ディスプレイエミュレーション機能を搭載し、USB&PS/2コンソール両対応でUSB2.0ハブも共有できる2ポートKVMスイッチ

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2HVCN
対応解像度	解像度2048×1536ドットまで表示可能 (DDC2B対応)	インターフェース	【パソコン用】オールインワンコネクタ /SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA /USB信号ラインを一体化スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク /3.5mmステレオミニジャック×2【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub (HD) 15pinメス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
電源	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)	消費電流	1500mA(最大)
切替方式	本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え	切替音	ピープ音ON・OFF設定可能
動作時温度・湿度	温度/0～50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	保管時温度・湿度	温度/−20～60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)

サイズ	W130×D70×H42mm	重量	419g
付属品	パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール、取扱説明書、保証書	対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub (HD) 15pinディスプレイコネクタを持つ機種)
対応キーボード	PS/2キーボード、USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボードには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。	対応マウス	PS/2マウス、USBマウス※マウス切り替え機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※Bluetoothマウスには非対応です。
対応ディスプレイ	ミニD-sub (HD) 15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ	対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11Linux (CentOS、uBuntu、OpenSUSE) <ご注意> ※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。		

1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。

キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。

USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切り替えも可能なので、別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をすることも可能です。

ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。

スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しており、コンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

マウスエミュレーション機能を搭載しています。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。

OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切り替え、総切り替え、切り替え状況確認が容易に行えます。

解像度は最大2048×1536まで対応しています。ワイド画面の解像度にも対応しています。

Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。

ホットキー、本体切り替えボタン、OSD切り替えの3通りの切り替え方法に対応しています。

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用します。)

キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。

<ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.