

品番：EA764AE-77

品名：パソコン自動切替器(DisplayPort/手元スイッチ付)



販売価格	41,000円(税抜)／45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜)／45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/22 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1939ページ		



DisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスに対応したKVM切替器。手元切替スイッチ付きでDisplayPort切替器としても使用可能。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2WDPU
対応解像度	最大解像度4K/3840×2160 (60Hz) (UHD)まで表示可能な対応解像度3840×2160 (60Hz、4:2:0) 3840×2160 (30Hz、4:4:4) 1920×1200 (60Hz) 1920×1080 (60Hz)	インターフェース	(パソコン側)ディスプレイ / DisplayPortメス×2 USB Bコネクタメス×2 3.5mmステレオミニジャック×2 (コンソール側)ディスプレイ / DisplayPortメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1 3.5mmステレオミニジャック×1 手元スイッチ(ミニジャック)×1
切替方式	手元スイッチホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・「ScrLock」「ScrLock」「Enter」もしくは「Ctrl」「Ctrl」「Enter」(どちらかを選択)オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・「Ctrl」「Ctrl」「A/a」「Enter」もしくは「ScrLock」「ScrLock」「A/a」「Enter」(どちらかを選択)オートスキャンモードの解除・・・「Esc」もしくは「スペース」キーを1回押す	消費電力	動作電圧-USBポートから電源供給 DC+5V消費電流/800mA(最大)消費電力/4W(最大)
動作時温度・湿度	温度/0～50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	保存時温度・湿度	温度/-20～60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズ	W93.7×D93×H26.8mm	付属品	DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(1.8m)×2、3.5mmス

			テレオミニケーブル(1.8m)×2、手元スイッチ(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
対応機種	Surface Pro(2017)	対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DisplayPort出力を持つ機種 ※Apple MacシリーズやMiniDisplayPort出力しか搭載しないパソコンの場合、別途MiniDisplayPort-DisplayPort変換ケーブルを使用することで接続が可能になりますが、ケーブルの仕様・性能によりディスプレイが認識できない場合や画質が劣化する場合があります。
対応キーボード	USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。※キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付きキーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Apple Keyboard(テンキー付き) A1243 MB110J/Aには対応しません。※Bluetoothキーボード、Unyfin対応キーボードには対応しません。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。	対応マウス	USBマウス※Bluetoothマウス、Unyfin対応マウスには対応しません。 ※Windows8/8.1特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」など別途ドライバを要する機能については対応しません。
対応ディスプレイ	DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit,各Edition対応)Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11Linux (CentOS, uBuntu, OpenSUSE)

1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。

デスクトップパソコンだけでなくノートパソコン・タブレットにも対応しています。※Apple MacシリーズやMiniDisplayPort出力しか搭載しないパソコンの場合、別途MiniDisplayPort-DisplayPort変換ケーブルを使用することで接続が可能になりますが、ケーブルの仕様・性能によりディスプレイが認識できない場合や画質が劣化する場合があります。

手元切り替えスイッチ付きで簡単にポート切り替えができます。DisplayPort信号のみの切替器としても使用可能です。※パソコンからのUSB給電、またはUSB-AC変換アダプタによるUSB給電が必要です。

最大4K/3840×2160(60Hz)(UHD)の解像度に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。

HDCP対応だから地デジやブルーレイディスクの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。

キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

キーボードからのキー入力で切り替えができるホットキー切り替え ([Ctrl]×2 または [ScrollLock]×2) にも対応しています。

ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。

パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

＜ご注意＞※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.