

品番：EA764AE-7A

品名：HDMIパソコン切替器(4K対応)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 68,000円(税抜) / 74,800円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 68,000円(税抜) / 74,800円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/02 09:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|         |  |          |  |
|---------|--|----------|--|
| メーカー    | エレコム   | 型番       | KVM-NHUS2  |
| 対応機器    | HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン  | 対応マウス    | 有線マウス(USB-Aプラグ)<br>無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4 GHz)<br>※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。                  |
| 対応キーボード | 有線キーボード(USB-Aプラグ)<br>無線キーボード(USB-Aプラグ)<br>※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード             | 対応ディスプレイ | HDMI端子を有するもの   |
| 対応OS    | Windows: 11/10/8.1/8/7/Vista /XP<br>macOS: Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで | インターフェイス | PC側: USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2<br>コンソール側: USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1) |
| 最大解像度   | 4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz)<br>※VESA DDC2B準拠                       | 最大PC接続台数 | 2台   |
| 切替方式    | フロントボタン、ホットキー<br>([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン                            | 切替音      | ホットキーで切替音のON/OFFが可能  |

|  |                                |     |   |
|--|--------------------------------|-----|---|
|  | ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 |     |   |
| 電源   | ACアダプター                        | サイズ | 約200(W)×74.5(D)×42(H)mm(ゴム足、ケーブル含まず)                                      |
| 重量   | 680g(ケーブル含まず)                  | 付属品 | ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 |
| VCCI   | Class A対応                      |     |   |
| 1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。                         |                                |     |   |
| パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。            |                                |     |   |
| “エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起これにくく、デバイスをスムーズに使用できます。           |                                |     |   |
| USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。※BluetoothRマウス、キーボードは非対応です。      |                                |     |   |
| 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える“AUTOSCAN機能”を搭載しています。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 |                                |     |   |
| 体の“パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。   |                                |     |   |
| パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。                                     |                                |     |   |
| 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載しています。                            |                                |     |   |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.