

品番：EA764AE-80

品名：パソコン自動切替器(アナログ・USB/スイッチ付)



販売価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1899ページ		



USBキーボード・マウス、アナログディスプレイに対応。手元切替スイッチを付属したスリムなケーブルタイプKVM。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2WVUN2
インターフェース(PC側)	ディスプレイ/ミニD-sub(HD) 15pin オス×2キーボード/USB Aコネクタオス×2 マウス/USB Aコネクタオス×2	インターフェース(周辺機器側)	ディスプレイ/ミニD-sub(HD) 15pin オス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1
最大PC接続台数	2台	切替方式	ホットキー切替、オートスキャン切替、手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択)※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・[Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択)※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)
ディスプレイエミュレーション機能	なし	19インチマウントラック取り付け	なし
電源	USBポートから電源供給/DC+5V	消費電流	50mA(最大)

消費電力	0.25W	動作時温度・湿度	温度/0～50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)
保存時温度・湿度	温度/-20～60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)	ケーブル長	PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m
セット内容	手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)	製品サイズ	W33.6×D115.1×H24mm
重量	400g	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボード	USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。	対応マウス	USBマウス※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。
対応ディスプレイ	ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ	対応解像度	2048×1536ドット ※DDC2B対応
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP Windows Server 2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008、2003 R2、2003 macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8 Linux CentOS、Ubuntu、OpenSUSE<ご注意>※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。※Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。		

ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。

【Ctrl】キー＋【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも

本製品を利用できます。

ホットキーは「Ctrl×2回+Enter」または「Scr Lock×2回+Enter」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。

ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1

本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。

キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。

キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。

本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。

パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。 ※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.