

品番：EA764AF-23

品名：10m アクティブリピーターケーブル(USB3.0 TypeA-A)



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/10 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



USB3.2信号を10延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-R310
長さ	10m	電源	セルフパワー/バスパワー
消費電流	最大182mA	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。		

	※機種により対応できないものもあります。 ※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。	
USB3.2信号を10延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。		
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。		
バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。		
最大2本まで連結(デジチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。※デジチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。※消費電流は最大約182mAです。※2本のデジチェーン接続の場合、合計で364mAとなります。 ＜ご購入前にご確認ください＞※安定した動作・認識をするために、接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。 ※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の危機を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.