

品番 : EA764AF-26

品名 : 20m アクティブ リピーター ケーブル(USB2.0 TypeA-A)



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 11:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大20m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-R220
長さ	20m	重量(g)	615
電源	バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	消費電流	最大114mA
コネクタ	USB Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)	インターフェース規格	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Surface Pro(2017) ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※機種により対応できないものもあり

ます。

※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。

通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大20m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル

減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大20mの延長を実現しています。

各OSに含まれているドライバを使用するので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。

一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。

最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大40m(20m×2)まで延長できます。

<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識するために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、Webカメラなど)※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.