

品番：EA764AF-27

品名：30m アクティブリピーターケーブル(USB2.0 TypeA-A)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-R230
長さ	30m	重量(g)	918
電源	バスパワー	消費電流	最大約171mA
コネクタ	USB Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)	インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※機種により対応できないものもあります。 ※USBスキャナやスキャナを搭載した

複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてはUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。

通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル

減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大30mの延長を実現しています。

各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。

一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。

<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、Webカメラなど)※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.