

品番：EA764AG-106

品名：15.6インチ ポータブルモニター



販売価格	37,600円(税抜)／ 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜)／41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/12 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILD-A16262KS-B
仕様	15.6インチ	消費電力	8W
サイズ	356(W)×9(D)×227(H)mm	重量	約0.55g
入力端子	USB Type C×2, Mini HDMI×1	出力端子	ヘッドホン端子 (3.5mmステレオミニジャック)
アスペクト比	16:9	パネルタイプ	15.6インチ LEDバックライト液晶 ノングレア
表示色	26.2万色	最大解像度	FHD 1920×1080/60Hz
視野角度(水平／垂直)	178°／178°	スピーカー出力	1W×2
付属品	スタンドカバー、USB TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、HDMI miniHDMIケーブル、クリーニングクロス	材質	アルミニウム
軽量・薄型で持ち運びに便利なポータブルモニター			
ディティールまで明瞭に再現する色彩美 角度が変わっても、ほとんど色味が変わらず視聴できます			
画面のカクつきも少なくストレスフリーな使用感			
動きの速い映像もハッキリ写すので、動画視聴・ゲーミングにもおすすめです			

目の負担を軽減するノングレア液晶

薄型で軽量のため、出先での使用に持ち運びも便利

自立型スタンドケース付属で抜群の使い心地

高い互換性で多様ケースとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立ててもご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.