

品番：EA764AG-107

品名：29.0インチ ウルトラワイドモニター



販売価格	61,500円(税抜)／ 67,650円(税込)		
カタログ価格	61,500円(税抜)／67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/10 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILD-AW29FHD
電源	AC100V	解像度	2560×1080
付属品	HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書	定格電圧	DC12V
定格電流	4A	定格消費電力	48W
定格周波数	:50/60Hz	チルト角	−5〜15°
アスペクト比	21:9	応答速度	5ms
リフレッシュレート	最大75Hz	入力端子	HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1
サイズ	687×171×426(H)mm	重量	3.7kg
画面サイズ	29インチ	VESAマウント	75×75mm
環境条件	温度:0〜35℃ 湿度:10〜90%	材質	プラスチック、ガラス

幅広サイズで作業効率UP

画面を広々と使える幅広サイズ。 複数のウィンドウを並べて表示できるから、内容の確認・作成がスムーズに。 モニターを2台置けない場所でも、ワイドモニターなら1台で画面も場所もゆったり使える。
ブルーライト調整 強・弱・OFFの3段階で、ブルーライトを調整。目の負担を軽減します。
ギラつきを抑えた非光沢タイプ 移り込みや光の反射によるギラつきがない、非光沢のアンチグレアパネル。 目に与える負担が少ないので、長時間使用にもおすすめ。
ちらつきのないフリッカーレス設計 目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき（フリッカー）をなくし、目の負担を減らします。
タイマー機能 7段階（10分・20分・30分・40分・50分・60分・90分）で設定できるタイマー付き。 長時間の使用を防ぎ、目を守ります。（※アラーム機能はありません。）
縁を最小限にしたフレームレスだから、画像の視認性が向上。画面をより大きく使えるから、作業もさらに快適に。
前後に動かして見やすい角度に調節できます。
WFHD (wide fill HD) 対応
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つADSパネルを搭載。 位置や角度による変化を最小限に抑え、どこから見てもありのままの色を再現。 繊細な色彩が臨場感を与えます。
映像の残像感やカクつきを軽減する機能を搭載。よりなめらかな映像で楽しむことができます。
多彩なモード設定 標準・映画・テキストの他にも、FPS（FPSゲームに最適化したモード）・RTS（RTSゲームに最適化したモード）など。 各映像に最適化されたモードで、目にやさしくより快適に。
的表示機能 モニターの中央にカーソルが表示できる。FPSゲームなどに便利。
壁掛けやアームの取り付けもOK。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
※本機はスピーカーが付いていないため、本体から音が出ない仕様になっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.