

品番：EA764AG-108

品名：34.0インチ ウルトラワイドモニター



販売価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
カタログ価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/12 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILD-ACW34WQHD
電源	AC100V	解像度	3440×1440
サイズ	809×257×511 (H)mm	重量	7.7kg
画面サイズ	34.0インチ	付属品	HDMIケーブル、電源コード、六角ボルト(壁掛け金具取り付け用)×4、予備ねじ×1、スタンド、取扱説明書、保証書
定格消費電力	58W	定格周波数	50/60Hz
VESEマウント	75×75mm	チルト角	上下: -5~15° 左: 15°、右: 15°
UP/DOWN	100mm range	入出力端子	HDMI×2、ディスプレイポート×2、Audio端子×1
リフレッシュレート	最大144Hz	アスペクト比	21:9
応答速度	6ms	環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 10~85%

どの角度から見ても見やすい曲面液晶モニター。

緩やかなカーブで視界全体を包み込み、臨場感と迫力を演出します。

複数のウィンドウを並べて表示できる幅広サイズ。

端まで視認性が高いから、内容の確認やデータ作成もスムーズに。

ワイドモニターなら、モニター2台置くよりも省スペース。

5段階でブルーライトを調整可能。目の負担を軽減します。

ギラつきを抑えた非光沢タイプ
移り込みや光の反射によるギラつきがない、非光沢のアンチグレアパネル。
目に与える負担が少ないので、長時間使用にもおすすめ。

目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。

黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめるVAパネルを搭載。

高リフレッシュレートで滑らかな映像を実現。

角度を前後・上下・左右に動かせるので、見やすい角度に調整できます。

代替品

	<p>品番 EA764AG-109 コメント 50インチ</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.