

品番：EA764AG-110A

品名：55インチ 大型液晶ディスプレイ



販売価格	123,500円(税抜) / 135,850円(税込)		
カタログ価格	123,500円(税抜) / 135,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/04 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1858ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	DO-DU554S-B
電源	AC100V	解像度	3840×2160
サイズ(W×D×H)mm	1235×266×769	重量	13.4kg
付属品	電源コード、リモコン、単4乾電池×2 (テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4	定格消費電力	145W
待機電力	0.5W	定格周波数	50/60Hz
入出力端子	USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1	環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 10~80%
音声出力	8W+8W	パネル方式	VA
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法	200×200mm ねじ: M6×14mm		

55.0インチ

大画面でも高精細な4K画質。

フルハイビジョンの約4倍の画素数。

大型画面なので、大人数でのミーティングでも使用可能です。

壁掛けやアームなどに固定でき、省スペースで使えます。

HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.