

品番：EA764AG-133

品名：13.3インチ モバイルディスプレイ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,000円(税抜) / 58,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,000円(税抜) / 58,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/09/08 23:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



持ち運びや収納に便利なTypeCポート接続できるモバイルディスプレイ

仕様

| | | | |
|---------|--------------------|----------|--------------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | DP-05 |
| 画面サイズ | 13.3インチ | サイズ | 314(W)×8.5(D)×198(H)mm |
| 重量 | 530g | 液晶パネルタイプ | 非光沢パネル |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | 表示面積 | 293.76mm×165.24mm |
| 最大表示色 | 16,777,216 | 視野角度上下左右 | 170度 |
| 輝度 | 200cd/平方メートル | コントラスト | 800:1 |
| 応答速度 | 25ms | 映像入力端子 | USB Type-C×2、mini HDMI×1 |
| 出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | 調整機能 | 輝度調整 |
| 消費電力最大時 | 10W | スピーカー | 1W×2(ステレオ) |
| セット内容 | 本体、HDMIケーブル(1.2m)、 | 対応機種 | USB Type-C DPオルタネート出力を |

TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、取扱説明書、専用カバー

持つ機種。またはHDMI出力ポートを持つ機種。※HDMI接続時は別途電源が必要です。※Type-C接続時でも別途電源が必要になる場合があります。

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。

「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。

作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。

持ち運びにも便利な13.3インチサイズです。重量も530g程度とモバイルワークで活躍します。

モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。

外光の映り込みが少なく、画面を見やすい非光沢パネルです。

斜めから見てもキレイな左右視野角170度です。

ディスプレイスタンドとしても使える専用カバー付きです。 ※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.